


Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS 適合品




1. 梱包仕様

- (1) 入り数: 15000pcs/リール。
(2) 総入り数: 5リール/箱。(合計75000pcs)

リール詳細寸法(FREE)



段ボール寸法 (FREE)



W=(560) mm
D=(570) mm
H=(250) mm

2. 圧着品質基準書

1. 適用範囲


本技術指定書は、ZH05-2224PCF 圧着端子(CL756-2001-0)の圧着品質基準について規定する。

2. 適合電線

適合芯線サイズ: 0.22~0.35SQ

適合被覆外径: φ0.9~φ1.4

3. 品質基準



項 目		寸 法(mm)
被覆位置	A	0.3~0.8
芯線先端位置	B	0.1~0.6
ベルマウス	C1	0.1~0.4
	C2	0.1 max
	C3	0.15 max
ベンドアップ	D	2° max
ベンドダウン	E	3° max
ツイスト	F	±2° max
ローリング	G	±5° max
ストリップ長	H	4.0~4.6
ワイド	芯線部	I 1.36 max
	被覆部	J 1.47 max
圧着バリ高さ	K	0.15 max
カットオフタブ	L	0.1 max
トランジション部段差 ベンドアップのみ適用	M	0.2 max
芯線部と被覆部の段差	Q	0.2~0.25
ワイヤークリンパとアンピルの段差	R	0.15~0.31

- 注1. クリンプハイトは圧着条件表を参照下さい。
注2. 圧着により端子が被覆に噛みこむ可能性がありますが、製品機能上は問題ありません。
注3. 圧着した端子がハウジングへ入ることを確認して下さい。

1	銅合金	表面: すずめっき 1μm min 下地: 銅めっき 0.3μm min							
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS				
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE		
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : AH. EDASHIGE	20210617	DRAWING NO.	ADC-386851-00-00				
		CHECKED : AH. EDASHIGE	20210617	PART NO.	ZH05-2224PCF				
		DESIGNED : KH. MARUNO	20210617	CODE NO.	CL0756-2001-0-00				
		DRAWN : YANG CHUAN XING	20210617						