



Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV. RoHS適合品



注1. 推奨温度プロフィール(右表参照)

使用リフロー加熱方式

: 遠赤外線、エアー大気中又は窒素

リフロー回数 : 2回

ピーク温度 : 250℃

230℃以上 : 20~40S

プリヒート温度 : 150~180℃
(60~120S)

2. 手ハンダ/ハンダこて温度

: 280~300℃ 2S以内

3. 端子平坦度は0.1以下

4. ロット刻印は図示指定位置とする。



(例) 2009年9月6日 → 09I06...5桁表示

5. 推奨基板厚は、1.6とする。

6. 推奨はんだ厚は、0.15とする。

7. 1リールの巻き数は、400個とする。


温度(℃)




梱包仕様

1. エンボスキャリアテープにコネクタを下図のように入れる。

引き出し方向





2. リールをダンボールに入れる。



W = (405) (mm)

D = (405) (mm)

H = (39) (mm)



使用状態嵌合図

2	黄銅	すずめっき	3	黄銅	すずめっき
1	PPS	黒			
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂正記事	設計
		承認 : HK. UMEHARA	20201021	図番 : ADC-167736-55-00	年月日
		検図 : HH. TSUKUMO	20201021	製品名 : GT8E-3P-2H(55)	
		設計 : KK. AIHARA	20201021	製品コード	
		製図 : KK. AIHARA	20201021	CL758-0096-4-55	1/1