





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV・RoHS適合品




使用状態かん合図




基板寸法推奨図

- 注1. 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式: 遠赤外線、エア-大気中または窒素
リフロー回数: 2回
ピーク温度: 250℃
230℃以上: 20~40s
プリヒート温度: 150~180℃ (60~120s)
2. 手はんだ/はんだごて温度: 280~300℃ (2s以内)
3. 端子平坦度は0.1以下
4. ロット刻印は図位置付近とする。
(例) 2013年9月13日 → 13I13...5桁表示
5. 推奨はんだ厚は0.15とする。
6. 1リールの巻き数は、200個とする。




梱包仕様

1. エンボスキャリアテープにコネクタを下図のように入れる。



2. リールをダンボールに入れる。



2	黄銅	接触部: 金めっき 実装部: 錫めっき	4	黄銅	錫めっき				
1	PPS	BLACK, UL94V-0	3	黄銅	接触部: 金めっき 実装部: 錫めっき				
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS			
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HH. TSUKUMO		20200321	DRAWING NO.		ADC-168823-56-00		
		CHECKED : HH. TSUKUMO		20200321	PART NO.		GT8EH-14DP-2V(56)		
		DESIGNED : DONGCHAN KIM		20200227	CODE NO.		CL758-0225-5-56		
		DRAWN : YK. MITSUISHI		20200227			1/1		