







Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




アプリケーション図




推奨基板寸法 (5:1)
(推奨基板厚 t=1.6mm)



注1 ポッティング浸漬深さ: 6.5mm

				3		HIPS		トレー											
				2		黄銅		表面: 錫めっき 1 μmm 下地: ニッケルめっき 0.5 μmm											
1		PBT		WHITE, UL94V-0															
部番		材 質		処 理 , 備 考				部番		材 質		処 理 , 備 考							
UNITS mm				SCALE 2 : 1				△の数		訂 正 記 事				設 計		検 図		年月日	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承認 : KI. AKIYAMA				13. 02. 19		図番:		ADC3-338421-01							
				検 図 : TS. KUMAZAWA				13. 02. 19		製品名:		DF33C-3P-3. 3DSA(24)							
				設 計 : HT. SATO				13. 02. 19		製品									
				製 図 : MI. SAKIMURA				13. 02. 19		コード		CL676-1132-5-24							
																		1/2	

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



注2 最小販売数量はトレーの入り数の整数倍となります。(1トレー:95個入り)

HRS	図番:	ADC3-338421-01	△²/₂
	製品名:	DF33C-3P-3.3DSA(24)	
	製品コード	CL676-1132-5-24	