

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.
準 処 規 格													
定 格		電 圧 (1)	— ~ —	AC — V	—	適合ケーブル		—					
		電 流 (1)	— ~ —	— A	—	使用温度範囲		— ℃ ~ — ℃					
		電 力	—			適合端子		DF13-2630SCFA (CL536-0300-5) DF13-2630SCFA (CL536-0298-5)					
		特 殊 性	—			適合プレス		CM-105 (CL901-0005-4)					
性 能													
No.	項 目 名 称		条 件			試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT		
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理		ADC DC 2-075307 及び 準拠規格に適合のこと。			—	—	—	—	○	○		
2	表 示		同 上			—	—	—	—	○	○		
3	絶 縁 抵 抗		DC	Vで測定し規格値以上のこと。		—	—	—	MΩ	—	—		
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	—	mΩ	—	—		
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	—	mΩ	—	—		
5	耐 電 圧		AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。		—	—	—	—	—	—		
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			—	—	—	mΩ	—	—		
7	ドライサージ性能		DC	μVで交互に極性を変えて導通があること。		—	—	—	—	—	—		
8	挿 抜 力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			—	—	—	gf	—	—		
			規格値を満足すること。			—	—	—	kgf	—	—		
9	耐 湿 性	温度 ℃ 湿度 % 時間で			高湿時	—	—	—	MΩ	—	—		
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後								
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—		
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—		
12	耐 温 度 サ イ ク ル		℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			—	—	—	—	—	—		
13	寿 命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。			—	—	—	mΩ	—	—		
		コンタクト	同 上			—	—	—	mΩ	—	—		
14	耐 腐 食 性		%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—		
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—		
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			—	—	—	—	—	—		
備 考													
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製 図		担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図	
						24.4.13 村上		24.4.13 村上	24.4.15 白石	24.4.18 相馬	24.4.18 相馬		
						製品規格表		製品名		AP105-DF13-2630S			
旧 CL		CL		—		製 品		CL901-4531-9-					
旧 図		SLC4		—		番 号		SLC4-075307-					

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。

(2) QT：認定試験 AT：製品検査 O：適用項目