





特長


- 1 かん合高さ0.7mm、奥行き2.5mmの省スペース設計
- 2 補強金具及び十分なハウジングの厚さによる堅牢構造
- 3 2点接点及び十分な有効かん合長による、安定した接触と保持力
- 4 明確なクリック感及び大きなセルフアライメント量
- 5 奥行き2.5mmながら、広い吸着エリアを確保
- 6 はんだ上がり防止構造及び飛沫物回避の安心構造



信頼性の高い端子構造



堅牢構造



仕様

定格電流	0.3A
定格電圧	30V AC
使用温度範囲	-55 ~ +85°C*
接触抵抗	100mΩ 以下 (20mV AC, 1kHz, 1mA)
耐電圧	100V ACで 1 分間
絶縁抵抗	50MΩ 以上. (100V DC)

*通電による温度上昇を含む。

・ バリエーション: 16, 24芯