



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F






- 注 1. 平坦度は0.08mm以内です。
2. 端子、金具めっき仕様
接触部 : 金めっき0.05μm以上
リード部 : 金めっき0.05μm以上
下地 : ニッケルめっき1μm以上
(表面 : 封孔処理)
3. 製品側面に凹みを設ける場合があります。
4. 図示近辺にHRSマーク又はCAV No.を表示します。



◆ 推奨パターン図




◆ メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ: 100μm



嵌合断面図 (20:1)



5 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル (推奨)




- リフロー方式: IRリフロー
リフローは2回以下とします。
1) リフロー部
220°C以上 60秒以下
(ピーク温度250°C)
2) プリヒート部
150~180°C 90秒~120秒


- 5 測定は端子リード部にて測定しています。
クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

4	PS	CLEAR(エンボスキャリアテープ)			
3	銅合金	2	7	PS	CLEAR(補強用カラー)
2	りん青銅	2	6	PS	BLACK(プラスチックリール)
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 10:1	△の数	訂 正 記 事	設 計
		承認 : MO. ISHIDA	15.12.14	図番 : ADC-357613-53-01	
		検 図 : TS. MIYAZAKI	15.12.14	製品名 : BM24-40DP/2-0.35V<53>	
		設 計 : NY. YAMASHIRO	15.12.14	製品コード : CL677-2009-0-53	
		製 図 : KR. AJITO	15.12.11		
				検 図	年月日



エンボスキャリアテープ (FREE)



C-C (5:1)




引き出し方向




8 テーピング (FREE)

リーダー部


D-D (5:1)



リール形状及び寸法 (FREE)



E-E (FREE)



製品ラベル

製造年月日	** ** *
製品コード	CL0677-2009-0(53)
製品名	BM24-40DP/2-0.35V(53)
数量	1,000
納入者	ヒロセ電機(株)

6. 1リール1,000個巻きです。

7. () 内寸法は参考寸法です。

8. エンボス梱包仕様はJIS C 0806-3(IEC 60286-3)に準拠しております。

9. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS

図番:	ADC-357613-53-01
製品名:	BM24-40DP/2-0.35V(53)
製品コード	CL677-2009-0-53

2/2