

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ +105℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	電 圧	AC/DC 630V	適合コネクタ	DF63 (W) -*EP-3. 96C	
	電 流	AWG#16 : 14 A/pin AWG#18 : 10 A/pin	適合電線	AWG#16～18	
			被覆外径	φ 2. 1～φ 3. 2mm	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	10 mΩ 以下	○	—
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +85℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考					
(注1) 通電時の温度上昇を含む。					
(注2) 結露のないこと。					
(注3) 未使用品の梱包状態に適用。 △2					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	2	DIS-H-00010588	TS. KUMAZAWA	SZ. ONO	20210826
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512 (対応規格JIS C 5402) を適用している。			承認	KI. AKIYAMA	20141010
			検 図	HK. UMEHARA	20141010
			担 当	TO. HORII	20141010
			製 図	TO. HORII	20141010
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-359205-00-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF63-1618PCF	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0680-0529-2-00	△2 1/1