

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃～ +105℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	電 圧	AC/DC 630V	適合コネクタ	DF63-2S-3. 96C	
	電 流	AWG#16 : 14 A/pin AWG#18 : 12 A/pin AWG#20 : 10 A/pin AWG#22 : 8 A/pin	適合圧着端子	DF63-1618PC (F) (A) DF63-2022PC (F) (A)	
		定格電圧	定格電流	過電圧カテゴリー	IP-保護方式
UL, C-UL		AC/DC 600V	上記参照	-	-
TÜV		AC/DC 300V	上記参照	II	IP00
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	1000 MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 1500Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①絶縁抵抗 : 1000 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考 (注1)通電時の温度上昇を含む。 (注2)結露のないこと。 (注3)未使用品の梱包状態に適用。 △					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	2	DIS-H-00010586	TS.KUMAZAWA	SZ.ONO	20210826
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	HK.UMEHARA	20150324
			検 図	HK.UMEHARA	20150324
			担 当	YK.YAMAGUCHI	20150324
			製 図	YK.YAMAGUCHI	20150324
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-361253-00-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF63-2EP-3. 96C	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0680-0533-0-00	△ 1/1