


適用規格					
定 格	使用温度範囲	① -40 °C ~ 105 °C	保存温度範囲	② -55 °C ~ 85 °C	
	電 圧	AC 300V, DC 300V	使用湿度範囲	- % ~ - %	
	電 流	12.5A / PIN AWG#18 (UL1007) 時	適合ケーブル	AWG#18~AWG#22 (UL-STYLE:UL1007)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 気 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。	③ 5mΩ 以下 (端子間)	○	-
			③ 40mΩ 以下 (シェル間)	○	-
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	5000MΩ以上	○	-
	耐電圧	AC 2200Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
機 械 的 性 能	コネクタ単体挿抜力	適合コネクタで測定する。	挿入力 3N 以下、抜去力 0.3N 以上	○	-
	コネクタ 総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	挿入力 98N 以下、抜去力 14.7N 以上	○	-
	端子固定力 (ランス固定強度)	結線側より、29.4N(1分間) 引抜力を加える。	①端子が保持されていること。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	導体圧着部強度	導体部のみ圧着結線し、引っ張り力を加えた時、保持力は規格値以上のこと。	①AWG#18 89 N以上 ②AWG#20 57.9 N以上 ③AWG#22 35.6 N以上	○	-
	ケーブルクランプ力	かん合軸方向に、98N(1分間) 引抜力を加える。	①端子が保持されていること。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	③①端子接触抵抗変化量: 10 mΩ以下 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 3 方向各 2 時間試験する。(付図参照)	①10μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
環 境 的 性 能	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 軸方向各 3 回試験する。	①10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	温度サイクル	温度 -55 → 15~35 → 105 → 15~35 °C 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3 分 を 5 サイクル試験する。	③①端子接触抵抗変化量: 10 mΩ以下 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐熱性	温度 105 °C±2°C 中 96 時間放置する。 (かん合放置)	③①端子接触抵抗変化量: 10 mΩ以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐寒性	温度 -55 °C±2°C 中 96 時間放置する。 (かん合放置)	③①端子接触抵抗変化量: 10 mΩ以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐湿性	温度 60 °C±2°C, 湿度 90 ~ 95 %中に 96 時間放置する。 (かん合放置)	③①端子接触抵抗変化量: 10 mΩ以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 (乾燥後) ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	混合ガス	SO <sub>2</sub> 10 ppm, H <sub>2</sub> S 3 ppm, 湿度 70 ~ 80 % 中に 24 時間放置する。(かん合放置)	機能を損なうようなはなはだしい腐食がないこと。	○	-
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。 (かん合放置)	機能を損なうようなはなはだしい腐食がないこと。	○	-
①		①動作の保証できる範囲は人の活動できる温度としています。 ②使用温度範囲は通電による温度上昇も含みます。 ③適合ハウジングに結線した状態での値となります。		② 梱包材は含みません。 ③ ケーブルの導体抵抗は含みません。	
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
備考					
上記規格値は適合コンタクトを組み込んだ、適合コネクタでの性能を示す。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			承認	NM. NISHIMATSU	14. 03. 26
			検 図	NM. NISHIMATSU	14. 03. 26
			担 当	TY. MIURA	14. 03. 26
			製 図	TY. MIURA	14. 03. 26
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番 SLC4-127541-01		
HRS	製品規格表		製品名 PQ50S-48S(01)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード CL236-2024-6-01		
					△ 1/2

付 図

オス端子ケーブルプラグ&メス端子フランジパネル振動試験方法概略図（側面）



Nov.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

注	QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目	図番	SLC4-127541-01	
HRS	製品規格表	製品名	PQ50S-48S (01)	
	ヒロセ電機株式会社	製品コード	CL236-2024-6-01	△ 2/2