





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




嵌合相手およびスタッキング高さ(h) (mm)


ヘッダー品名	レセプタクル品名	DF17*(3.0)-40DS-0.5V(**)	DF17*(4.0)-40DS-0.5V(**)
DF17A(4.0)-40DP-0.5V(57)		7	8




嵌合図




推奨基板パターン寸法



A-A(10:1)



- 注 1 リード平坦度: 0.1mm MAX
2 部にパターンがあり、レジスト処理が行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

2	ポリアミド樹脂 (PA6T)	BEIGE, UL94V-0	6	PS	補強用カラー, CLEAR			
1	りん青銅	接 触 部 : 金めっき 0.1μm min	5	PS	プラスチックリール, BLACK			
		リード部 : すずめっき 1μm min	4	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR			
		下 地 : ニッケルめっき 1μm min	3	PS	エンボスキャリアテープ, CLEAR			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE 5 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :WR. FUKUCHI	20200206	DRAWING NO.	ADC-161768-57-00			
		CHECKED :TS. MIYAZAKI	20200205	PART NO.	DF17A(4.0)-40DP-0.5V(57)			
		DESIGNED :KT. KUSAKA	20200205	CODE NO.	CL683-0134-3-57			
		DRAWN :MN. SATOH	20200205	 1/2				

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

