


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。

2 図示付近にHRSマーク及びCAV No. の表示があります。




推奨パターン(10:1)




□ : 信号 ▨ : グランド ▩ : 絶縁エリア

推奨メタルマスク: 厚み120μm, 開口率80%


嵌合断面(20:1)



A-A (20:1)



B-B (20:1)



2	りん青銅	接触部:金めっき 0.05μm MIN リード部:金めっき 0.05μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
1	LCP	BLACK, UL94V-0	6	PS	BLACK, プラスチックリール
NO. MATERIAL FINISH, REMARKS			5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ
NO. MATERIAL FINISH, REMARKS			4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ
NO. MATERIAL FINISH, REMARKS			3	りん青銅	接触部:金めっき 0.05μm MIN リード部:金めっき 0.05μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN
UNITS mm			DRAWING NO. ADC-359671-51-00		
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			PART NO. DF40GB(1.5)-10DS-0.4V(51)		
SCALE 10 : 1			CODE NO. CL684-4224-2-51		
COUNT			DATE		
DESCRIPTION OF REVISIONS			DESIGNED		
APPROVED : WR. FUKUCHI 20190116			CHECKED		
CHECED : TS. MIYAZAKI 20190116			DATE		
DESIGNED : S.J. WADA 20190115					
DRAWN : RH. KAGAMI 20190115					

Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

