


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注
- はんだ付け温度 : 250°Cピーク, 10sec以内
 - 使用温度 : -55°~105°C
 - 使用リフロー加熱方式 : エアー大気中または窒素
 - リフロー回数 : 2回以内
 - 嵌合状態図
フィメール : DF51K-4DS-2C
 - 端子平坦度 : 0.12以内
 - 推奨基板厚は1.6mmとする.
 - 推奨はんだ厚は0.15mmとする.

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


梱包仕様

梱包仕様図



エンボス (2:1)



B-B (2:1)



リール詳細寸法



△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検査 Y	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検査 Y	年月日 DATE
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .

SCALE 5:1 UNITS mm	DRAWING NO. JDC3-633518	PART NO. DF51K-4DP-2V(800)	CODE NO CL 6652-0076-0-800
	HIROSE KOREA CO.,LTD.		2/2