






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV・RoHS適合品



吸着テープ貼付け状態図




使用状態かん合図





推奨基板パターン図

- 注1. 推奨温度プロフィール(右表参照)
リフロー加熱方式: 遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数: 2回MAX
ピーク温度: 250℃
230℃以上: 20~40s
プリヒート温度: 150~180℃、60~120s
2. 手はんだ/はんだこて温度: 280~300℃ 2s以内とする。
3. 端子平坦度は0.1以下とする。
4. 推奨基板厚は1.6とする。
5. 推奨はんだ厚は0.15とする。
6. 梱包仕様を指定する。




3	黄銅	錫めっき	6	PET	カバーテープ
2	黄銅	錫めっき	5	PS	エンボステープ
1	PPS	BLACK	4	ポリイミド	吸着用テープ
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HH. TSUKUMO	20200321	DRAWING NO.	ADC-168890-55-00
		CHECKED : HH. TSUKUMO	20200321	PART NO.	GT8EH-3P-2V(55)
		DESIGNED : DONGCHAN KIM	20200318	CODE NO.	CL758-1016-0-55
		DRAWN : YK. MITSUISHI	20200318		

⑥ 梱包仕様図




リール形状(FREE)

1 リール巻き数は200個とします。



A—A



梱包箱サイズ

$$W = (405) \text{ (mm)}$$

D = (405) (mm)

H = (51) (mm)