


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







2> かん合図


製品番号	製品コード	極数	A	B	C	D	E
DF14A- 4P-1.25H(65)	CL538-0035-9-65	4	9.95	3.75	5.45	6.15	10.55
DF14A- 5P-1.25H(65)	CL538-0036-1-65	5	11.20	5.00	6.70	7.40	11.80
DF14A-10P-1.25H(65)	CL538-0041-1-65	10	17.45	11.25	12.95	13.65	18.05
DF14A-15P-1.25H(65)	CL538-0114-3-65	15	23.70	17.50	19.20	19.90	24.30
DF14A-20P-1.25H(65)	CL538-0119-7-65	20	29.95	23.75	25.45	26.15	30.55
DF14A-30P-1.25H(65)	CL538-0045-2-65	30	42.45	36.25	37.95	38.65	43.05








3> 推奨基板パターン図



2> (削除)



注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内.
2> DF14−*S−1.25Cとのかん合長は7.3mm.(SMTリード部含まず)
3> 推奨メタルマスク厚:0.15mm
推奨メタルマスク開口率:100%


NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
2	黄銅	接触部 :金めっき 0.1μm min リード部:すずめっき 1μm min 下 地 :ニッケルめっき 1μm min	5	エラストマー	GREEN
			4	R.PVC	帯電防止処理, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V-0	3	りん青銅	すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 1μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	2>	1	DIS-H-00007014	HK.HAYASHI	TS.KUMAZAWA	20201211

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED :HS.OKAWA 20200330	DRAWING NO.	ADC-160309-65-00
	CHECKED :TS.KUMAZAWA 20200330	PART NO.	DF14A-*P-1.25H(65)
	DESIGNED :HK.HAYASHI 20200330	CODE NO.	CL538- 2> 1/2
	DRAWN :DS.HIROWATARI 20200326		


HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS DRAWING FOR REFERENCE

A−A（10:1）



製品名	極数	入り数
DF14A-4P-1.25H(65)	4	49
DF14A-5P-1.25H(65)	5	44
DF14A-10P-1.25H(65)	10	28
DF14A-15P-1.25H(65)	15	20
DF14A-20P-1.25H(65)	20	16
DF14A-30P-1.25H(65)	30	11

注4　付属品としてストッパーが2個付きます。
5　反り、曲がりは510mmに対して2mm以内。
6　最小販売単位は表の数値になります。

HRS	DRAWING NO.	ADC-160309-65-00
	PART NO.	DF14A-*P-1.25H(65)
	CODE NO.	CL538-
		2 2/2