






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



ELV, RoHS 適合品




実装状態図



パネル寸法



1リール巻き数：350個




※エンボスポケットは重なり防止のため形状が異なり、図面では代表形状を示しています。

NOTES

- 推奨温度プロファイル (右表参照)
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃、60~120s
- 手ハンダ/ハンダごて温度 : 280~300℃ 2s以内
- 端子平坦度は0.1mm以下とする。
- 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
- 推奨はんだ厚さ0.12mmとする。

温度 (℃)



2	PA	ダークグレー	4	黄銅	錫めっき
1	銅合金	錫めっき	3	黄銅	錫めっき
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2:1	COUNT 0	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00018457	DESIGNED KN. YANAGIMOTO
		APPROVED : AR. SHIRAI	2019. 01. 11	DRAWING NO.	ADC-353182-12-01
		CHECKED : TH. MIZUGUCHI	2019. 01. 10	PART NO.	GT32-4DP-1.5H(12)
		DESIGNED : TS. KUBOTA	2019. 01. 10	CODE NO.	CL0782-0038-1-12
		DRAWN : TS. KUBOTA	2019. 01. 10		
2023. 06. 27					