



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV, RoHS 適合品




実装状態図



推奨基板パターン (3:1)




パネル寸法



トレイ梱包仕様

トレイを7段分重ねる。奇数枚目は同じ向きで重ね、偶数枚目は奇数枚目の向きから180°向きを変えた状態で重ねる。
尚、一番上は空トレイとする。




ダンボール入り数: 540個

1トレイ入り数: 90個

NOTES

- 推奨温度プロフィール (右表参照)
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃、60~120s
- 手ハンダ/ハンダごて温度 : 280~300℃ 2s以内
- 端子平坦度は0.1mm以下とする。
- 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
- 推奨はんだ厚さ0.12mmとする。



2	PA	ブルー	4	黄銅	錫めっき
1	銅合金	錫めっき	3	黄銅	錫めっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
		APPROVED : AR. SHIRAI	17. 03. 14	DRAWING NO.	ADC-361829-11-01
		CHECKED : TH. MIZUGUCHI	17. 03. 13	PART NO.	GT32-4DP-1.5H(C)(11)
		DESIGNED : TS. KUBOTA	17. 03. 13	CODE NO.	CL782-0063-9-11
		DRAWN : TS. KUBOTA	17. 03. 13		