

適用規格						
定 格	使用温度範囲		-35℃～ +105℃（注1）		保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）
	使用湿度範囲		20% ～ 80%（注2）		保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）
	嵌合コネクタ		DF62B-24EP-2. 2C(##)		電 圧	AC/DC 250V
	UL・ C-UL 定格	電圧	AC/DC 250V		電 流	AWG#22 : 2. 5 A
		電流	AWG#22 : 3A AWG#24 : 2A AWG#26-30 : 1A			AWG#24 : 2 A AWG#26-30 : 1 A
						
	使用温度範囲	-35℃～ +75℃（注1）		適合端子	DF62-22SC* DF62-2428SC* DF62-30SC*	
性 能						
	項 目	試 験 方 法			規 格	QT AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。	○ ○
	表示	目視にて確認する。				○ ○
電 気 的 性 能	接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。			30 mΩ 以下	○ —
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。			1000 MΩ 以上	○ —
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。	○ —
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。			①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。			①1 μ s以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。			①1 μ s以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 （室温に1～2時間放置後測定）			①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）			①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
備考						
(注1) 通電時の温度上昇を含む。						
(注2) 結露のないこと。						
(注3) 装置実装前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 装置実装後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。						
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日
	1	DIS-H-00019510		RI. GENDA	SZ. ONO	20240123
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。				承認	KI. AKIYAMA	20130911
				検 図	OM. MIYAMOTO	20130911
				担 当	TH. YOSHIZAWA	20130911
				製 図	MI. SAKIMURA	20130906
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-348670-11-01		
	製 品 規 格 表		製品名	DF62B-24S-2. 2C(11)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0544-0539-4-11		
						1/1