









May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV・RoHS適合品




GT36S-1S-HU(A)

パネル推奨寸法図




推奨基板パターン図(4:1)



注1. 推奨温度プロファイル(右表参照)

- リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 130~180℃、60~120s
2. 手ハンダ/ハンダごて温度 : 280~300℃ 2s以内
3. 推奨基板厚は $1.6^{+0.2}_{-0}$ mmとする。
4. 推奨メタルマスク厚は0.15mmとする。



3	黄銅	すずめっき	5	黄銅	すずめっき
2	PA	ナチュラル	4	PA	ブラウン
1	黄銅	すずめっき			
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HK. UMEHARA	20231114	DRAWING NO.	ADC-363886-00-01
		CHECKED : KT. MAKI	20231114	PART NO.	GT36S-1P-DS(A)
		DESIGNED : TY. OZAKI	20231114	CODE NO.	CL0786-0046-0-00
		DRAWN : TY. OZAKI	20231114		

