

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃～ +105℃（注1）		保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）
	使用湿度範囲	20% ～ 80%（注2）		保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）
	適合コネクタ	DF62W-*S-2. 2C(##)		電 圧	AC/DC 250V
	適合ケーブル	UL1007	AWG22(被覆外径φ1. 58mm) AWG24(被覆外径φ1. 42mm)	電 流	AWG#22 : 4 A AWG#24 : 3. 5 A
UL1430		AWG24(被覆外径φ1. 61mm) AWG26(被覆外径φ1. 48mm)	AWG#26 : 3 A		
性 能					
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○ ○
	表示	目視にて確認する。			○ ○
電気的 性能	接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。		30 mΩ 以下	○ —
機械的 性能	単体挿抜力	t=0. 44±0. 002のゲージにて規格値を満足する こと。		差込力 2. 8N 以下 引抜力 0. 15N 以上	○ —
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。		①接触抵抗:30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)		①接触抵抗:30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)		①接触抵抗:30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ —
備考					
(注1) 通電時の温度上昇を含む。					
(注2) 結露のないこと。					
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用して いる。				承認	HS. OKAWA 17. 06. 07
				検 図	TS. FUKUSHIMA 17. 06. 07
				担 当	HT. SATO 17. 06. 06
				製 図	MI. SAKIMURA 17. 06. 06
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-372898-00-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF62W-2226SCA	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL544-1044-0-00	△ 1/1