








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注 1 本製品の納入形態はトレー梱包となります。(1トレー=35個入り)
2 製品には性能に影響の無い範囲で製造工程における傷や打痕がつく場合があります。
また、モールド樹脂には黒点等が発生する場合があります。
3 各端子No.については背あわせ状に構成された隣接するリード2組(合計4リード)が1ラインとなります。
4 本製品の位置ズレ吸収量は±0.3mm maxです。
5 () 内寸法は参考値を示します。
6 ロット刻印は図示の内、何れか1箇所への表示となります。
7 UL(ファイルNo. E52653)認定品
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品
TUV(認証No. R50275872)認定品




2	銅合金	接触部: 金めっき0.1μm	4	ポリスチレン樹脂	全 体: すずめっき3.0μm 下 地: ニッケルめっき1.0μm
		実装部: すずめっき1.0μm 下 地: ニッケルめっき1.0μm			
1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0	3	りん青銅	下 地: ニッケルめっき1.0μm
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-F-00005794	設 計 AK. IWAHORI
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HS. OKAWA 20140912	図番: ADC3-359157-00		
		検 図 : KN. SHIBUYA 20140912	製品名: FX30B-3P-7.62DSA20		
		設 計 : DK. AIMOTO 20140912	製品コード: CL570-3105-7-00		
		製 図 : DK. AIMOTO 20140912			
					検 図 HT. YAMAGUCHI
					年月日 20200212


推奨基板寸法(5:1)
(コネクタ実装側・推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)



1 トレー梱包状態図(1:2)



A(1:1)



HRS

図番:	ADC3-359157-00
製品名:	FX30B-3P-7.62DSA20
製品コード	CL570-3105-7-00