

適用規格					
定 格	使用温度範囲	2 -40℃ ~ +105℃ 1	保存温度範囲	-10℃ ~ +60℃	
	電 圧			適合電線	1 ①導体断面積1.3~2.5 mm² (AWG#14 ~ #16) 2 ②導体外径φ2.0以下 ③被覆外径φ4以下
	電 流	20A (ケーブルの仕様によります。) 2			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	単位コネクタにDC 1Aで測定する。	2mΩ以下	○	2 ○
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
2	4	DIS-C-002930	KN. IKEHARA	HY. KOBAYASHI	13. 09. 28
備考 1 適合電線は①~③すべての条件を満たすものとなります。 2 使用温度範囲は、通電時による温度上昇も含みます。			承認	SU. OBARA	11. 09. 01
			検 図	HY. KOBAYASHI	11. 09. 01
			担 当	HT. ZENBA	11. 08. 31
			製 図	HT. ZENBA	11. 08. 31
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-117550-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	HR41-PC-121	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL141-0004-5-00	2 1/1