

適用規格		TÜV, UL 取得予定					
定 格	使用温度範囲	-25°C ~ +105°C (通電による温度上昇分を含む)	保存温度範囲	-10°C ~ +60°C			
	電 圧	AC 600 V , DC 600 V	—————				
	電 流	40 A(5.5mm ² 電線使用時) 50 A(8mm ² 電線使用時) 70 A(14mm ² 電線使用時)	適合ケーブル	5.5mm ² (AWG 10) 8mm ² (AWG 8) 14mm ² (AWG 6)			
性 能							
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること		○	○
	表示	目視にて確認する。				○	○
電 気 的 性 能	接触抵抗	単位コネクタを DC 1 A で測定する。		1 mΩ以下		○	—
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。		1000MΩ以上		○	—
	耐電圧	AC 2500 Vの電圧を1分間印加する。 (NECA C 2811)		せん絡・絶縁破壊がないこと		○	—
	短時間耐電流	660A 1秒で測定する。(5.5mm ² 電線使用時) 960A 1秒で測定する。(8mm ² 電線使用時) 1680A 1秒で測定する。(14mm ² 電線使用時) (JIS C 8201)		接触抵抗 : 1.5 mΩ以下		○	—
機 械 的 性 能	圧着端子の挿抜力	適合コネクタで測定する。		挿抜力 110 N 以下		○	—
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。		①機能(互換性)を損なう破損、ひび、 部品のゆるみがないこと。 ②接触抵抗: 1.5mΩ以下 ③挿抜力 110 N 以下		○	—
	耐振性	周波数 10~55Hz、片振幅0.75mmで 3方向 各2時間試験する。 (MIL-STD-1344 方法2005条件Ⅱ)		①10μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	耐衝撃性	加速度 500 m/s ² 、持続時間 11 ms, 3軸計 6方向 各5回試験する。		①10μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	端子固定力	結線側より、電線毎に引き抜き力を加える。 5.5mm ² 、8mm ² : 150N、14mm ² : 200N (NECA C 2811)		破壊がないこと。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度40±2°C、相対湿度90~95%、96時間放置 常湿・常湿の室内に戻して付着した水分を拭き 取る。(NECA C 2811)		①絶縁抵抗:20MΩ以上 ②耐電圧:AC2500Vの電圧を1分間印加し、 せん絡・絶縁破壊のないこと。 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと		○	—
	耐寒及び耐熱試験	-25±3°Cに2時間放置後取り出し、常温に1時間 放置する。その後、70±3°Cに2時間放置後取り 出す。(NECA C 2811)		①絶縁抵抗:20MΩ以上 ②耐電圧:AC2500Vの電圧を1分間印加し、 せん絡・絶縁破壊のないこと。 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと		○	—
	エージング試験	40A (5.5mm ² 電線使用時)、 50A (8mm ² 電線使用時)、 70A (14mm ² 電線使用時) の電流印加状態で40±3°Cに10分間放置後、 30°Cまで冷却し、10分間放置する。このサイク ルを192回実施する(JIS C 8201)		①接触抵抗:1.5mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと		○	—
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日	
	Q						
備考 (注1) : 上記規格値は、適合コンタクトを組み込んだ状態での値を示します。 試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(JIS C 5402)を適用している。				承認	TP. KOMATSU	20201224	
				検 図	HN. TANAKA	20201224	
				担 当	DS. MATSUNE	20201224	
				製 図	DS. MATSUNE	20201224	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番	SLC-394642-00-00		
 製品規格表 ヒロセ電機株式会社				製品名	EF2-D60BA-1		
				製品コード	CL0142-0141-0-00		1/1