


△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日	△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日
△	1			RE-E-3223	米沢	渡辺	94.7.8	△							
△								△							

適用規格					
定格	使用温度範囲	℃ ~ ℃	保存温度範囲	℃ ~ ℃	
	電 流	7 A	電 圧	V	
	適合ケーブル	AWG.18 ~ 24  適合絶縁体外径 1.5 ~ 2.2 mm			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	Q T	A T
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表 示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接 触 抵 抗	1 A (DC又は1000 Hz) で測定する。 接触抵抗の測定条件は次による。  (コネクタ形状は一例を示す。)	10 mΩ以下	○	○
	機 械 的 性 能	繰り返し動作	1000 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○
環 境 的	温度サイクル	温度 -55 → 5 ~ 35 → 85 → 5 ~ 35 ℃ 時間 30 → 5 以内 → 30 → 5 以内 分 を 5 サイクル試験する。	① 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩 水 噴 霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	① 接触抵抗: — mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
備考					
製 図 担 当 検 図 承認 出 図    					
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5402 を適用している。 注 (1) Q T : 確認試験 A T : 製品検査 ○ : 適用項目					
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品規格表		製品名 QR/P1-SC1A-211(12)	
旧 C L C L		図番 SLC4-10258-02		製品コード C L 221-0108-4-12 1/1	

