

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格							
定 格	使用温度範囲		-35℃～ +85℃（注1）		保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲		20% ～ 80%（注2）		保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）	
	電 圧		AC/DC 100V		適合コネクタ △1	DF50A-*P-1V(##) DF50A-*P-1H(##)	
	電 流 △1	極数	2	3～16	適合圧着端子 △1	DF50-26SCFA(##) DF50-2830SCFA(##) DF50K-2830SCFA(##) DF50-3032SCFA(##)	
		AWG26	2.0A	1.0A			
		AWG28	2.0A	1.0A			
AWG30		0.9A					
AWG32	0.7A						
性 能							
	項 目	試 験 方 法			規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。				○	○
電気的 性能	絶縁抵抗	DC 100Vで測定する。			500 MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 300Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的 性能	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。			①破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。			①破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。			①絶縁抵抗：100 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)			①絶縁抵抗：500 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考							
(注1) 通電時の温度上昇を含む。							
(注2) 結露のないこと。							
(注3) ハーネス前の未使用品に対する長期保存状態に適用。							
ハーネス後、輸送時の一時保管は使用湿度範囲を適用。							
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日	
△1	3	DIS-H-00005434		HT. SATO	SZ. ONO	20191028	
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。					承認	KI. AKIYAMA	20100830
					検 図	OM. MIYAMOTO	20100830
					担 当	TT. OHSAKO	20100827
					製 図	TT. OHSAKO	20100827
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番	SLC-332936-00-00		
HRS	製 品 規 格 表			製品名	DF50A-*S-1C		
	ヒロセ電機株式会社			製品コード	CL665-	△1	1/1