

適用規格					
定格	使用温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	保存温度範囲	-40 °C ~ +90 °C (90 %RH以下)	
	電力	-- W	特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ 8 GHz)	
	特殊性	----	使用ケーブル	RF-MF50161 (日星電気)	
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	接触抵抗	10 mA (DC or 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コネクタ 0.52 (Lmax-10.2)+24 mΩ 以下 外部コネクタ 0.18 (Lmax-10.2)+14 mΩ 以下	○	○
電気的性能	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ 以上	○	○
	耐電圧	AC 200 Vの電圧を 60 秒間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)	絶縁破壊がないこと。	○	○
	電圧定在波比	周波数 0 ~ 3 GHzにて測定する。 周波数 3 ~ 6 GHzにて測定する。 周波数 6 ~ 8 GHzにて測定する。	VSWR 1.3 以下	○	-
			VSWR 1.4 以下		
VSWR 1.6 以下					
挿入損失	周波数 -- ~ -- GHzにて測定する。	-- dB以下	-	-	
機械	ケーブルクランプ部の引張り強度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け, 断線が発生するまで引張り、最大荷重を確認する。	最大荷重 9.8 N以上	○	-
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
備考	1. Lはケーブル指定寸法(単位:mm)を示します。 2. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。			承認	NK. NINOMIYA 20240607
				検図	NK. NINOMIYA 20240607
				担当	MS. MATSUMOTO 20240607
				製図	MS. MATSUMOTO 20240607
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番		
HRS	製品規格表		製品名		SRJ-UHF6-068N*T-AL
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		△ 1/1