

適用規格							
定 格	使用温度範囲		△ ₁ -55℃～ 85℃ (注1)		保存温度範囲	-10℃～ 60℃	
	電 圧		△ ₁ 50V AC/DC		適合コネクタ	BM29B*-2DS/2-0.35V(**)	
	電 流		信号端子 0.3 A 電源端子 3.0 A				
性 能							
	項 目	試 験 方 法			規 格	QT	AT
構 造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。				○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	AC 20 mV, 1 kHz, 1 mAで測定する。			信号端子 50 mΩ以下 電源端子 20 mΩ以下 △ ₁	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。			1000 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。△ ₁			①接触抵抗： 信号端子 50 mΩ以下 △ ₁ 電源端子 20 mΩ以下 △ ₁ ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。			①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。			①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	温度サイクル	温度 -55℃→ 85℃ 時間 30 → 30 分 を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は2～3 分)			①接触抵抗： 信号端子 50 mΩ以下 △ ₁ 電源端子 20 mΩ以下 △ ₁ ②絶縁抵抗：1000 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。			①接触抵抗： 信号端子 50 mΩ以下 △ ₁ 電源端子 20 mΩ以下 △ ₁ ②絶縁抵抗：100 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度25 ppm, 25℃, RH 75 % に96 時間放置する。			①接触抵抗： 信号端子 50 mΩ以下 △ ₁ 電源端子 20 mΩ以下 △ ₁ ②コネクタの機能を損なう、腐食なきこと。	○	—
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日	
△ ₁	8	DIS-H-00019811		RT. SHIMIZU	TY. 00I	20240122	
備考 (注1)通電時の温度上昇を含みます。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用しています。					承認	MO. ISHIDA	20170511
					検 図	TS. MIYAZAKI	20170511
					担 当	YT. TAKAGI	20170511
					製 図	SN. NUMAZAKI	20170511
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番	SLC-362710-53-00		
 製品規格表 ヒロセ電機株式会社				製品名	BM29B-2DP/2-0.35V (53)		
				製品コード	CL0673-7002-0-53		