







Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨パターン
:信号 :グランド :絶縁エリア
推奨メタルマスク:厚み120μm , 開口率:80%



- 注) 1. 平坦度は 0.1mm 以内です。
2 めっき仕様
接触部 : 金めっき0.05μm以上
リード部 : 金めっき0.05μm以上
下地 : ニッケルめっき1μm以上
(表面 : 封孔処理)
3 図示付近にHRSマーク及び、CAV No. の表示があります。
4 指定箇所が樹脂で覆われる可能性がございますが、接触に影響はありません。

3	SUS	2	7	PS	CLEAR(補強用カラー)
2	りん青銅	2	6	PS	BLACK(プラスチックリール)
1	LCP	BLACK, UL94V-0	5	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
UNITS mm		SCALE 10:1	△の数 2	訂正記事 DIS-H-00006346	設計 PAN YIWEI
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : WR. FUKUCHI 20180319	図番 : ADC-355294-51-00		
		検図 : TS. MIYAZAKI 20180319	製品名 : DF40GL-44DP-0.4V(51)		
		設計 : SJ. WADA 20180319	製品コード : CL684-4412-2-51		
		製図 : SN. NUMAZAKI 20180319			
					年月日 20200928
					検図 YK. SATAKE

Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

