







Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




△ (表中 2品目削除)

製品番号	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
DF14- 2P-1.25H(65)	CL538-0021-4-65	2	7.45	1.25	2.95	3.65	6.45	8.05
DF14- 4P-1.25H(65)	CL538-0023-0-65	4	9.95	3.75	5.45	6.15	8.95	10.55
DF14- 5P-1.25H(65)	CL538-0024-2-65	5	11.20	5.00	6.70	7.40	10.20	11.80
DF14- 6P-1.25H(65)	CL538-0025-5-65	6	12.45	6.25	7.95	8.65	11.45	13.05
DF14- 8P-1.25H(65)	CL538-0027-0-65	8	14.95	8.75	10.45	11.15	13.95	15.55
DF14- 9P-1.25H(65)	CL538-0028-3-65	9	16.20	10.00	11.70	12.40	15.20	16.80
DF14-10P-1.25H(65)	CL538-0029-6-65	10	17.45	11.25	12.95	13.65	16.45	18.05
DF14-15P-1.25H(65)	CL538-0084-4-65	15	23.70	17.50	19.20	19.90	22.70	24.30
DF14-20P-1.25H(65)	CL538-0089-8-65	20	29.95	23.75	25.45	26.15	28.95	30.55
DF14-25P-1.25H(65)	CL538-0094-8-65	25	36.20	30.00	31.70	32.40	35.20	36.80
DF14-30P-1.25H(65)	CL538-0020-1-65	30	42.45	36.25	37.95	38.65	41.45	43.05



△ (削除)

4 推奨基板パターン図



注 1. リード平坦度は金具も含めて0.1以内。

2 DF14-*S-1.25Cとのかん合長は7.3mm。(SMTリード部含まず)

3 2極の簡易ロック穴は、図のようにセンターに1つとなります。

4 推奨メタルマスク厚: 0.15mm

推奨メタルマスク開口率: 100%

2	黄銅	接触部 : 金めっき 0.1μm min	5	エラストマー	GREEN
		リード部 : すずめっき 1μm min	4	R. PVC	帯電防止処理, CLEAR
		下地 : ニッケルめっき 1μm min	3	りん青銅	すずめっき 1μm min
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V-0			下地: ニッケルめっき 1μm min
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 3	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00007014	DESIGNED HK. HAYASHI
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HS. OKAWA	20200330	DRAWING NO.	ADC-160307-65-00
		CHECKED : TS. KUMAZAWA	20200330	PART NO.	DF14-*P-1.25H(65)
		DESIGNED : HK. HAYASHI	20200330	CODE NO.	CL538-
		DRAWN : DS. HIROWATARI	20200326		
					1/2

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

