

適用規格							
定 格	使用温度範囲		-35℃～ +105℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ +60℃ (注3)		
	使用湿度範囲		20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)		
	嵌合コネクタ		DF62B-5EP-2. 2C(##)	電 圧	AC/DC 250V		
	UL・ C-UL 定格 △1	電 圧	AC/DC 250V	電 流	AWG#22 : 3 A/pin AWG#24 : 2 A/pin AWG#26-30 : 1 A/pin		
		電 流	AWG#22 : 3A/pin AWG#24 : 2A/pin AWG#26-30 : 1A/pin				
	使用温度範囲		-35℃～ +75℃ (注1)	適合端子	DF62-22SC* DF62-2428SC* DF62-30SC*		
性 能							
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT	AT	
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○	○	
	表示	目視にて確認する。			○	○	
電氣的 性能	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。		1000 MΩ 以上	○	—	
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—	
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)		①絶縁抵抗 : 1000 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)		①絶縁抵抗 : 1000 MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
備考							
(注1) 通電時の温度上昇を含む。							
(注2) 結露のないこと。							
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用湿度範囲を適用。							
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		
△1	1	DIS-H-00019419	RI. GENDA	SZ. ONO	20231115		
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。				承認	KI. AKIYAMA	20130917	
				検 図	OM. MIYAMOTO	20130913	
				担 当	TH. YOSHIZAWA	20130913	
				製 図	MI. SAKIMURA	20130910	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-351973-18-02			
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF62C-5S-2. 2C (18)			
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0544-0568-2-18	△1	1/1	