






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨ランドパターン寸法図

(基板厚: t=1.6mm)




6 基板間設定 (No scale)






- 注 1 SMTリード先端部における平坦度はMAX0.1とします。
2 本製品の納入形態はエンボス梱包とします。(300個/リール)
3 本製品の吸着スペースを示します。吸着テープはコネクタを嵌合する前に必ず取り外してください。
4 製品には性能に影響ない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
5 () 内寸法は、参考値とします。
6 基板間は指定の寸法内でご使用ください。

			7	ポリイミド	(吸着テープ)
			6	ポリエステル	(エンボスカバーテープ)
			5	ポリスチレン	(エンボスキャリアテープ)
2	銅合金	接触部 : 金めっき 0.1μm	4	黄銅	純すずめっき 1μm
		実装部 : 金めっき 0.03μm	3	銅合金	接触部 : 金めっき 0.1μm
		下 地 : ニッケルめっき1.3μm			実装部 : 純すずめっき 1μm
1	ポリアミド樹脂	黒 UL94V-0			下 地 : ニッケルめっき 1.3μm
NO. MATERIAL		FINISH , REMARKS		NO. MATERIAL	FINISH , REMARKS


UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : NH. NAKATA		17.04.10	DRAWING NO.	ADC-358057-20-00		
		CHECKED : HT. YAMAGUCHI		17.04.10	PART NO.	FX23L-20P-0.5SV12(20)		
		DESIGNED : TS. OONO		17.04.10	CODE NO.	CL573-2201-4-20		
		DRAWN : TS. OONO		17.04.10	 1/2			

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

2 エンボス梱包状態図 (2 : 1)



リール状態図 (No scale)



HRS

DRAWING NO.	ADC-358057-20-00
PART NO.	FX23L-20P-0.5SV12(20)
CODE NO.	CL573-2201-4-20

2/2