

特長



- 1 高い信頼性
 - FPCサイドキャッチ構造による高いFPC保持力
- 2 バックフリップ°/Front Axis™タイプ
 - アクチュエータクローズ状態で納入及び実装可能なためアクチュエータの破損を防止
 - アクチュエータの開閉と関係なく端子ギャップを確保
- 3 優れた作業性
 - 開口部のテーパによりスムーズなFPC/FFC挿入
 - FPC位置決めが可能
- 4 各種インフォテイメント機器に最適



アクチュエータ外れを防止

端子変形防止

仕様



定格電流	0.5A
定格電圧	AC/DC 50V
使用温度範囲	-40°C~+105°C
接触抵抗*	50mΩ 以下
絶縁抵抗	500MΩ 以上 (DC 500V)
耐電圧	AC 250V で1分間

*FPC導体抵抗を含む

- リフロー温度：250°C*1 以下
- RoHS、ハロゲンフリー*2対応品
- 芯数バリエーション：10、15、20、25、30、40、50、60芯

*1鉛フリーはんだを使用しております。
*2本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、Br+Cl総含有率：1500ppm以下)