

適用規格					
定 格	使用温度範囲	△ ₁ -55℃～ 85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ 60℃	
	電 圧	△ ₁ AC 50V	適合コネクタ	DF40*-40DP-0.4V (**)	
	電 流	0.3A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	AC20mv, 1kHz, 1mAで測定する。	90mΩ 以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	50MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。△ ₁	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	①接触抵抗： 90 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
機 械 的 性 能	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗： 90mΩ 以下 ②絶縁抵抗： 25MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 °C→ 85 °C 時間 30 → 30 分 を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は2～3分)	①接触抵抗： 90mΩ 以下 ②絶縁抵抗： 50MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度25ppm, 25℃, RH75%に96時間放置する。	①接触抵抗：180 mΩ 以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	【リフローはんだ付けの場合】 【リフロー部】 MAX 250℃ピーク 220℃以上60秒以内 【予熱部】 150～180℃ 90～120秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【手はんだ(リペア)の場合】 はんだ小手で350℃、3秒の条件にてはんだ付 けを行う。但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に著しいガタが 無いこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度245±5℃、浸漬時間3±0.5秒間のは んだ付けを行う。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで 濡れていること。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△ ₁	3	DIS-H-00019849	RT. SHIMIZU	TY. 001	20240228
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含みます。			承 認	TS. MIYAZAKI	20150224
			検 図	TS. MIYAZAKI	20150224
			担 当	YH. MICHIDA	20150224
			製 図	KR. AJITO	20150224
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用する。					
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	SLC-315044-58-01	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF40C (2. 0) -40DS-0.4V (58)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0684-4042-5-58	△ ₁ 1/1