

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△						.	△						.
△						.	△						.

準規規格													
定 格	電 圧 (1)	— ~ —	AC — V			適合ケーブル	AWG [#] 18~22 (被覆外径φ1.8XF)						
	電 流 (1)	— ~ —	DC — V	3 A		インピーダンス 周波数範囲	— Ω (0 ~ — Hz)						
	電 力	—				使用温度範囲	— °C ~ — °C						
	特 殊 性	—				—		—					

性 能												
No.	項 目 名 称	条 件				試 験 規 格	最小	最大	単位	Q T	A T	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理	ADC DC 3-47185 及び準規規格に適合のこと。					—	—	—	○	○	
2	表 示	同 上					—	—	—	○	○	
3	絶 縁 抵 抗	DC	Vで測定し規格値以上のこと。				—	—	MΩ	—	—	
4	接触抵抗 単位 単位 単位	コンタクト	DC	1 Aで測定し規格値以下のこと。				—	30	mΩ	○	—
		コンタクト	DC	Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	mΩ	—	—
5	耐 電 圧	AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—	—	—	—	—	
6	V S W R	周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。				—	—	—	—	—	
7	挿 入 損 失	周波数	~ Hzにおいて規格値以下のこと。				—	—	dB	—	—	
8	ローレベルサーキット	DC20mV以下 mA	で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				—	—	mΩ	—	—	
9	挿 抜 力 単位 単位	コンタクト	φ0.57-0.003の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				0.15	—	N	○	—	
			規格値を満足すること。				—	—	—	—	—	
10	耐 湿 性	温度	℃	湿度	%	時間で	高湿時	—	—	MΩ	—	—
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。					乾燥後	—	—	MΩ	—	—
11	耐 振 性	周波数	~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみ がないこと。				—	—	—	—	—	
12	耐 衝 撃 性	加速度	の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	
13	耐 温 度 サ イ ク ル	~	℃, サイクルの試験後、破損、割れ 及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	
14	寿 命 単位 単位	コンタクト	5000 回の抜き挿しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。			JIS C 5037	—	60	mΩ	○	—	
		コンタクト	同 上				—	—	mΩ	—	—	
15	耐 腐 食 性	5 48 時間	%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			JIS C 0023	—	—	—	○	—	
16	耐 水 圧 性	水深	m	圧力	時間	で浸水がないこと。			—	—	—	
17	耐 気 圧 性	圧力	分秒で気泡の漏れがないこと。				—	—	—	—	—	
18	導体圧着部強度	適合電線の導体部のみ圧着結線				AWG # 18	60	—	N	○	—	
		レド圧着部に引張力を加えた時				AWG # 20	60					
		引張力は、規格値以上のこと				AWG # 22	54					

備 考	製 図 担 当 検 図 査 閲 承 認 出 図				
	     				
	製品規格表 製品名 RP34-SC-112				

旧CL	CL	—	—	—	—	図 番	SLC4-47185-	製 品	CL 113-5076-4-
旧 図	SLC4-	—	—	—	—	書		コード	

注 (1) 「~」はコンタクトNo.を表す。
(2) QT : 型番試験 AT : 製品検査 O : 適用項目

形別 配布先
R