

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35℃～ 85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ 60℃	
	電 圧	AC 30V	適合コネクタ	DF40GB-48DP-0.4V(51)	
	電 流	0.3A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	AC20mv, 1kHz, 1mAで測定する。	90mΩ 以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	50MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 100 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的 性能	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	①接触抵抗： 90 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗： 90mΩ 以下 ②絶縁抵抗： 25MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 ℃→ 85 ℃ 時間 30 → 30 分 を 5 サイクル試験する。 （槽の移し換え時間は2～3分）	①接触抵抗： 90mΩ 以下 ②絶縁抵抗： 50MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度25ppm, 25℃, RH75%に96時間放置する。	①接触抵抗：180 mΩ 以下 ②はなはだしい腐食がないこと。	○	—
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△0					
備考 （注1）通電時の温度上昇を含みます。			承認	KH. IKEDA	13. 02. 21
			検 図	TS. MIYAZAKI	13. 02. 21
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用する。			担 当	TY. YAMASAKI	13. 02. 20
			製 図	NT. SEKI	13. 02. 19
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-349461-51		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF40GB(1.5)-48DS-0.4V(51)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL684-4194-3-51CL684	△0 1/1

