










拡大図A (4:1)



実装状態図



実装状態図




パネル寸法図

基板推奨寸法図

注記





- 1) 端子平坦度は0.1以下とする。
- 2) はんだ厚さ0.12で問題ないこと。
- 3) 推奨温度プロファイル(右表参照)
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120s
- 4) 手ハンダ/ハンダごて温度
: 280~300℃ 2s以内
- 5) 推奨基板厚は $T=1.6$
- 6) 本製品は、基板の固定強度を補強するため、
パネル等を使用し、コネクタ上部を押さえていた




2	PA	ブラウン	4	黄銅	すずめっき				
1	銅合金	すずめっき	3	黄銅	すずめっき				
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE	
		2 : 1							
		APPROVED : KI. HIROKAWA 20200409							
		DRAWING NO. ADC-168892-65-00							
		GT17HN2-4DP-2H(A)(65)							
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	CHECKED : EJ. WAKATSUKI 20200408		PART NO.		CL767-0267-6-65				1/
	DESIGNED : TS. KUBOTA 20200325		CODE NO.						
	DRAWN : YK. MITSUISHI 20200319								

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

製品引き出し方向



カバーテープ先端テープ止め



梱包仕様

1 リール巻数は、300 個とする。

HRS

DRAWING NO.	ADC-168892-65-00
PART NO.	GT17HN2-4DP-2H(A)(65)
CODE NO.	CL767-0267-6-65

2/2