

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

RoHS, ELV 適合品

注記


- 1) 端子平坦度は0.1以下とする。
- 2) はんだ厚さ0.12で問題ないこと。
- 3) 推奨温度プロファイル (右表参照)

リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120s


- 4) 手ハンダ/ハンダごて温度:
280~300℃ 2s以内

- 5) 推奨基板厚はT=1.6


- 6) 本製品は、基板の固定強度を補強するため、パネル等を使用し、コネクタ上部を押さえていただけるようお願い致します。




推奨基板寸法図




推奨パネル寸法図




コネクタ嵌合図




A (4:1)





コネクタ嵌合図




2	PPS	ブラック		4	黄銅	すずめっき		
1	銅合金	すずめっき		3	黄銅	すずめっき		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT  1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00006678		DESIGNED TS. KUBOTA	CHECKED EJ. WAKATSUKI	DATE 20200909
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED , KI. HIROKAWA		20200409		DRAWING NO. ADC-168956-58-00		
		CHECKED , EJ. WAKATSUKI		20200408		PART NO. GT17HN-4DP-2H(D)(58)		
		DESIGNED , TS. KUBOTA		20200325		CODE NO. CL767-0276-7-58		
		DRAWN , YK. MITSUISHI		20200319		 1/2		

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

製品引き出し方向





E (5:1)



カバーテープ先端テープ止め

△プラスチックリール

梱包仕様
1リール巻数は、300個とする。



カバーテープ先端テープ止め

HRS

DRAWING NO.	ADC-168956-58-00
PART NO.	GT17HN-4DP-2H(D)(58)
CODE NO.	CL767-0276-7-58

1/2