
FLYER

BM23PF Series

0.35mm ピッチ /スタッキングハイト 0.8mm

5A対応、電源信号複合、基板対FPC用コネクタ

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.




Compact　Power / Signal　Robust

特長


1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適
   - 定格電流：5A（電源端子）、0.3A（信号端子）対応
2. 0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.8mm 、奥行き 1.98mmの省スペース設計
3. 補強金具による堅牢構造
4. 明確なクリック感と大きなセルフアライメントを確保
5. 挟み込み端子構造による高信頼性の2点接点

省スペース設計



5A 通電対応

5A通電時の温度上昇値は30℃未満（40芯）



仕様

定格電流	信号端子：0.3A 電源端子：5.0A
定格電圧	AC/DC 30V
使用温度範囲	-55～+85 ℃*
接触抵抗	信号端子：90mΩ 電源端子：30mΩ
耐電圧	AC 100Vで 1 分間
絶縁抵抗	50MΩ 以上(DC 100V)

*通電による温度上昇を含む。

- バリエーション: 10,14,20,24,30,40,42,46,54芯

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

MKT-J-17108F Issued: Jul. 2, 2019 © 2019 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。