適用規格						
定 格	使用温度範囲	- 40°C ~ + 90°C (90%RH MAX)	保存温度範囲	- 40°C ~ + 90°C (90%RH MAX)		
	電 力	—W	特性インピーダンス	75Ω (0 ~ 3 GHz)		
	特 殊 性	—	適合ケーブル	RF-MF7510(ソ) (日星電気)		
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格		QT	AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認する。			○	○
電 気 的 性 能	接 触 抵 抗	10 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コネクタ	130 mΩ以下	○	○
			外部コネクタ	24 mΩ以下	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 250Vで測定する。		500 MΩ以上	○	○
	耐 電 圧	AC 300Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	○
	電 圧 定 在 波 比 (リターンロス)	周波数 0.045 ~ 1.5 GHzにて測定する。	VSWR	1.25 以下	○	-
①	周波数 1.5 ~ 3 GHzにて測定する。	リターンロス	1.9 dB以上			
	挿 入 損 失	周波数 ----- ~ --- GHzにて測定する。		1.5 以下		
				1.4 dB以上		
機 械	ケーブルクランプ部の引っ張り強度	14.7N 以下の引張力をケーブル軸に加える。	① ケーブルの抜けや断線等のないこと。 ② クランプ部の破損がないこと。		○	-
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
0						
備考			承認	KY. SHIMIZU	15.02.27	
RoHS適合品			検 図	TO. KATAYAMA	15.02.27	
注 ① 両端ハーネスのコネクタ部に交換アダプタ(BNC(75)J-H.FLJ-BPA(40))をカン合し測定。			担 当	YI. FUNADA	15.02.27	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402/IEC-60512を適用している。			製 図	YI. FUNADA	15.02.27	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-333521-01-01		
HRS	製品規格表		製品名	H.FL75-2LPG-084N1-A-40		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL321-5111-4-01	△	1/1