


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1				2				3				4			
△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS		担当検図 BY CHKD		年月日 DATE		△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS		担当検図 BY CHKD		年月日 DATE	
△								△							
△								△							
△								△							



- 注 1 部番 1 は、部番 8 の回転方向に対する位置関係について一例を示す。
2 部番 8 の推奨締め付けトルク：2～3N・m
3 部番 11 の推奨締め付けトルク：0.2～0.3N・m

11	銅	ニッケルめっき (六角対応:1.27)
10	黄銅	ニッケルめっき
9	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき
8	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき
7	黄銅	ニッケルめっき
6	ベリリウム銅	ニッケルめっき
5	黄銅	梨地ニッケルめっき
4	ジアルファレート樹脂	クロ UL94V-0
3	ジアルファレート樹脂	クロ UL94V-0
2	銅合金	銀めっき 2μm min
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき

部番				材 質				処 理 , 備 考			
備考				REMARKS				製 図 DRAWN			
								担 当 DESIGNED			
								検 図 CHECKED			
								承 認 APPROVED			
								出 図 RELEASED			
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL				図番 DRAWING NO. ADC4-112323-71				製品名 PART NO. RM12BPE-6PH(71)			
単位 UNITS mm				製品コード CODE NO. CL109-0421-4-71				1/1			

TO
R