

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃ ～ +90℃ (95%RH MAX)	保存温度範囲	-40℃ ～ +90℃ (95%RH MAX)	
	電 力	— W	特性インピーダンス	50Ω (0 ～ 6 GHz)	
	特 殊 性	—	適合ケーブル	FWS5032 : (株)クラベ	
				DFS111-UL1979 : (株)潤工社	
性能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表 示	目視にて確認する。		—	—
電 氣 的 性 能	接 触 抵 抗	100 mA (DC OR 1000 Hz) 以下で測定する。	中心コネクタ 4 mΩ以下 外部コネクタ 4 mΩ以下	○	○
	絶 縁 抵 抗	DC 100Vで測定する。	500 MΩ以上	○	○
	耐 電 圧	AC 200Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	電圧定在波比	周波数 0.045 ～ 6 GHzにて測定する。	VSWR 1.3 以下	○	—
	挿 入 損 失	周波数 ～ GHzにて測定する。	dB以下	—	—
	単体挿抜力	φ0.91 ^{+0.005} ₀ の鋼製ピンで測定する。	差込力 N以下	—	—
総合挿抜力	引抜力 1.5 N以上		○	○	
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	差込力 N以下 引抜力 N以上	—	—
	耐 振 性	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 中心コネクタ 6 mΩ以下 外部コネクタ 6 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 衝 撃 性		① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	ケーブルクランプ部の引っ張り強度	30 N以下の引張力をケーブル軸に加える。	① ケーブルの抜けや断線等のないこと。 ② クランプ 部の破損がないこと。	○	—
	環境的性 能	温度 +25 ～ +65 ℃, 湿度 90 ～ 98 %中に 10 サイクル(240 時間) 放置する。	① 絶縁抵抗: 10 MΩ以上(高湿時) ② 絶縁抵抗: 500 MΩ以上(乾燥時) ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -40 → — → +90 → — ℃ 時間 30 → 3 → 30 → 3 分 を 5 サイクル試験する。	破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
塩 水 噴 霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	—	
△	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0					
備考 RoHS適合品			承認	IJ.MITANI	06.09.05
			検 図	KY.SHIMIZU	06.09.04
			担 当	TO.KATAYAMA	06.09.04
			製 図	YK.SUGIYAMA	06.09.04
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-305375-40	
HS	製 品 規 格 表		製品名	HRM-200-088PJ4BN (40)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL323-0803-3-40	△ 1/1