Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂　正　記　事	担当	検図	年月日		△の数	訂　正　記　事	担当	検図	年月日

適　用　規　格				
定　格	使用温度範囲	-25°C ～ +85°C	保存温度範囲	-10°C ～ +60°C
	電　圧	AC 350 V , DC 490 V	————	————
	電　流	5 A	適合ケーブル	φ8

性　能

	項　目	試　験　方　法	規　格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	単位ｺﾝﾀｸﾄをDC 1 A で測定する。	4 mΩ以下	○	○
		———— をDC —A で測定する。	—mΩ以下	—	—
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000MΩ以上	○	○
	耐電圧	AC 1000 Vの電圧を１分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	○
機械的性能	ｺﾝﾀｸﾄの挿抜力	———— の鋼製ピンにて測定すること。	挿抜力 — N以上	—	—
	ｺﾈｸﾀの挿抜力	適合ｺﾈｸﾀで測定する。但し、ﾛｯｸ機構を除く。	挿抜力 30 N以下	○	—
	繰り返し動作	2000 回の抜き差しを行う。	単位ｺﾝﾀｸﾄの接触抵抗: 8 mΩ以下	○	—
			———— 接触抵抗: — mΩ以下	—	—
	耐振性	周波数 10～ 55 Hz, 振幅 0.75mm, 加速度 — m/s²で3方向各2時間試験する。	①10 μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損，ひび，部品のゆるみがないこと	○	—
	耐衝撃性	加速度490m/s², 持続時間11ms 正弦半波3方向各3回試験する。	①10 μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損，ひび，部品のゆるみがないこと	○	—
環境的性能	温度サイクル	温度 -55°C →常温 → +85°C →常温 時間 30 →10～15 → 30 → 10～15 分 を5サイクル試験する。	①絶縁抵抗:100MΩ以上 ②破損，ひび，部品のゆるみがないこと	○	—
	定常状態の耐湿性	温度 40 °C, 湿度90～95 %中に96時間放置する。	①絶縁抵抗: —MΩ以上(高湿時) ②絶縁抵抗:100MΩ以上(乾燥時) ③破損，ひび，部品のゆるみがないこと	○	—
	塩水噴霧	濃度5%の塩水、48時間放置する。	はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	耐熱性	温度 +85 °C中に96時間放置する。	破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐寒性	温度 -55 °C中に96時間放置する。	破損，ひび，部品のゆるみがないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	はんだこてをこて先温度380°C±10°Cで 3秒間ｿﾙﾀﾞｰﾎﾟｯﾄ部へ当てる。	外観の変形及びｺﾝﾀｸﾄなどに著しいガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだこてをこて先温度350°C±10°Cで 3秒間のはんだ付けを行う。	浸せきした表面は，ﾋﾟﾝﾎｰﾙ，ぬれなし，はんだはじき部分などの欠点のないこと	○	—

備考	製図	担当	検図	承認	出図
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。	R技 '05.11.10 山田	R技 '05.11.10 山田	R技 '05.11.10 前場		

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

TO
R

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品規格表	製品名 RM12BPE−6PH（71）
旧CL CL	図番 SLC4−112323−71	製品コード CL109−0421−4−71

技書規231−1