

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




嵌合状態(4:1)

1 推奨ストローク範囲：1mm～2mm

〖ストローク量：1mm〗



〖ストローク量：2mm〗



注. 1 本製品(MS-156-HRMJ-F6)をレセプタクル(MS-156C3)に推奨ストローク範囲内で垂直に押し当てて下さい。

RoHS指令適合品

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
7	PTFE樹脂				
6	ベリリウム銅	金めっき	13	ステンレス鋼	バッシベイト
5	リン青銅	ニッケルめっき	12	ベリリウム銅	金めっき
4	ピアノ線	ニッケルめっき	11	PTFE樹脂	
3	ベリリウム銅	金めっき	10	ピアノ線	金めっき
2	PTFE樹脂		9	ベリリウム銅	金めっき
1	ステンレス鋼	金めっき	8	ベリリウム銅	金めっき

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KH. IKEDA	15.07.13	DRAWING NO. ADC-360551-00-00
CHECKED	NK. NINOMIYA	15.07.13	PART NO. MS-156-HRMJ-F6
DESIGNED	RO. FURUYAMA	15.07.13	CODE NO. CL358-0352-0-00
DRAWN	RO. FURUYAMA	15.07.13	0 1/1

HRS DRAWING FOR REFERENCE