

改訂												
準拠規格の番号および名称												
社内技術規格	HES											
日本工業規格	JIS											
官公庁規格												
防衛庁規格	NDS											
米軍規格	MIL											
その他の規格												
定 格												
電圧(海上レベル) (V)	～	AC	V	～	AC	V	～	AC	V	～	AC	V
		DC	V		DC	V		DC	V		DC	V
電流 (A)	～	A	～	A	～	A	～	A	～	A	～	A
公称インピーダンス	Ω (～ MC) 主な適合ケーブル											
特殊性	防水型 無害型 防滴型 耐火型											
性 能												
項 目	規 格 値									検 査(°)		
No.	項 目 名 称	条 件					最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状および寸法	ADC or DC4-07135 および準拠規格に適合のこと					—	—	—	○	○	
2	材質および処理	同 上					—	—	—	○	○	
3	表 示	同 上					—	—	—	○	○	
4	絶 縁 抵 抗	DC V で測定し規格値以上のこと					—	—	M Ω	—	—	
5	接 触 抵 抗	DC A で測定し電圧降下は規格値以下のこと					—	—	mV	—	—	
6	耐電圧	常圧時(海上レベル)	規格値を1分間印加して電圧破壊のないこと				—	—	AC.V DC.V	—	—	
		減圧時 (mmHg)	同 上				—	—	AC.V DC.V	—	—	
7	差し込み および 引抜き力	単位コンタクト	規格値を満足すること				—	—	gr	—	—	
		コネクタ組立品	同 上				—	—	Kg	—	—	
8	耐 水 圧 性	水深 m, 圧力 Kg/cm ² , 時間	で規格を満足すること				—	—	—	—	—	
9	耐 気 圧 性	圧力 Kg/cm ² , mmHg, 時間	で規格を満足すること				—	—	—	—	—	
10	耐 湿 性	温度 °C, 湿度 %, 時間	で絶縁抵抗は規格値以上のこと				—	—	M Ω	—	—	
11	耐 振 性	破損、割れおよび部品のゆるみがないこと					—	—	C/S mm振動	—	—	
12	耐 衝 撃 性	同 上					—	—	G 同	—	—	
13	耐 温 度 サ イ ク ル	割れ、ヒビおよび各部に異状を生じないこと					—	—	°C	—	—	
14	コ ン タ ク ト 寿 命	回の抜き挿しを行いNo.5項の条件にて規格値以下のこと					—	—	mV	—	—	
15	耐 腐 食 性	20%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食がないこと					—	—	時間	—	—	
16	高 周 波 性 能						—	—	—	—	—	
備 考						記 録 表	担 任	審 査	承 認	出図月日		
						50.5.21 美	50.5.21 美	50.5.21 美	50.5.21 内			
						品 名	1634 STA-DC			図 番	ADC or DC	
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと						製 品 規 格 表			整 番	SLC4-07135		
分類記号						CLZ16 - 0324 - 4						

注 (1) 表中の「 ～ 」はコンタクトNo.を表す

(2) QT: 認定試験 FT: 定期検査 AT: 製品検査 ○: 適用項目

技術規 15

ヒロセ電機株式会社技術部