



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E	F
CL536-0251-1-75	DF13- 2P-1.25H(75)	2	1.25	3.15	4.15	7.15	3.35	5.65
CL536-0252-4-75	DF13- 3P-1.25H(75)	3	2.5	4.4	5.4	8.4	4.60	6.9
CL536-0253-7-75	DF13- 4P-1.25H(75)	4	3.75	5.65	6.65	9.65	5.85	8.15
CL536-0254-0-75	DF13- 5P-1.25H(75)	5	5.0	6.9	7.9	10.9	7.10	9.40
CL536-0255-2-75	DF13- 6P-1.25H(75)	6	6.25	8.15	9.15	12.15	8.35	10.65
CL536-0256-5-75	DF13- 7P-1.25H(75)	7	7.5	9.4	10.4	13.4	9.60	11.9
CL536-0257-8-75	DF13- 8P-1.25H(75)	8	8.75	10.65	11.65	14.65	10.85	13.15
CL536-0258-0-75	DF13- 9P-1.25H(75)	9	10.0	11.9	12.9	15.9	12.1	14.4
CL536-0259-3-75	DF13-10P-1.25H(75)	10	11.25	13.15	14.15	17.15	13.35	15.65
—	DF13-11P-1.25H(75)	11	12.5	14.4	15.4	18.4	14.6	16.9
CL536-0261-5-75	DF13-12P-1.25H(75)	12	13.75	15.65	16.65	19.65	15.85	18.15
CL536-0263-0-75	DF13-14P-1.25H(75)	14	16.25	18.15	19.15	22.15	18.35	20.65
CL536-0264-3-75	DF13-15P-1.25H(75)	15	17.5	19.4	20.4	23.4	19.6	21.9

推奨パターン図



- 注 1 DF 13-*S- 1.25Cとの嵌合後奥行きは、6mm。
2 中央の凸部 (スタンドオフ) は5極以上にあります。
3 ロック穴は、2~3極は中央に1個、4~15極は図のように2個あります。
4 リード平坦度は、金具を含めて0.1mm以内になります。
5 7~15極の HRSマーク、端子No. 1マークは破線の位置になります。

2	黄銅	表面:スズめっき 1μm min. 下地:銅めっき 1μm min.	5	エラストマー	GRAY, ストッパー
			4	R. PVC	帯電防止処理, CLEAR, スティック
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V-0	3	リン青銅	表面:スズめっき 1μm min.
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
		APPROVED : HS. OKAWA	18.03.20	DRAWING NO.	ADC-083662-75-00
		CHECKED : TS. FUKUSHIMA	18.03.20	PART NO.	DF13-*P-1.25H(75)
		DESIGNED : TS. KUMAZAWA	18.03.19	CODE NO.	CL536-
		DRAWN : MK. INOUE	18.03.08		

