







Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F




ソケットかん合図



製品コード	製品名	極数	A	B	C	D	E	F	G
CL536-0401-2-93	DF13C- 2P-1.25V(93)	2	1.25	3.15	4.15	7.15	5.65	1.95	2.20
CL536-0402-5-93	DF13C- 3P-1.25V(93)	3	2.50	4.40	5.40	8.40	6.90	3.20	3.45
CL536-0403-8-93	DF13C- 4P-1.25V(93)	4	3.75	5.65	6.65	9.65	8.15	4.45	3.10
CL536-0404-0-93	DF13C- 5P-1.25V(93)	5	5.00	6.90	7.90	10.90	9.40	5.70	4.35
CL536-0405-3-93	DF13C- 6P-1.25V(93)	6	6.25	8.15	9.15	12.15	10.65	6.95	5.60
CL536-0406-6-93	DF13C- 7P-1.25V(93)	7	7.50	9.40	10.40	13.40	11.90	8.20	6.85
—	—	8	8.75	10.65	11.65	14.65	13.15	9.45	8.10
CL536-0408-1-93	DF13C- 9P-1.25V(93)	9	10.00	11.90	12.90	15.90	14.40	10.70	9.35
CL536-0409-4-93	DF13C-10P-1.25V(93)	10	11.25	13.15	14.15	17.15	15.65	11.95	10.60
—	—	11	12.50	14.40	15.40	18.40	16.90	13.20	11.85
CL536-0411-6-93	DF13C-12P-1.25V(93)	12	13.75	15.65	16.65	19.65	18.15	14.45	13.10
—	—	14	16.25	18.15	19.15	22.15	20.65	16.95	15.60
—	—	15	17.50	19.40	20.40	23.40	21.90	18.20	16.85

推奨基板パターン図



- 注 ① DF13-*S-1.25Cとのかん合高さは、5.8mmとなります。
② ロック穴は2~3極は中央に1個、4~15極は図のように2個つきます。
③ リード平坦度は金具を含めて、0.1mm以内とします。
④ 斜線部にパターンがあり、レジストが行なわれていない場合、コネクタ端子と接触する可能性があります。

2	黄銅	表面：金めっき 0.2 μm min. 下地：ニッケルめっき 0.5 μm min.	6	PS	Black, リール
			5	ポリエステル	Clear, カバーテープ
			4	PS	Clear, エンボステープ
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0, Beige	3	りん青銅	表面：すずめっき 1 μm min.
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00003030	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : KI. AKIYAMA	15. 09. 18	DRAWING NO. ADC-083672-93-00	
		CHECKED : TS. FUKUSHIMA	15. 09. 17	PART NO. DF13C-*P-1.25V(93)	
		DESIGNED : MI. SAKIMURA	15. 09. 17	CODE NO. CL536-	
		DRAWN : MI. SAKIMURA	15. 09. 17		
			DESIGNED	HT. SATO	CHECKED TS. FUKUSHIMA
			DATE 17. 08. 03		

A
B
C
D
E
F

