




Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。












注　1. 本品のケーブル推奨条件を以下に示します。
△5 適合確認済みケーブルは、弊社HPに適合ケーブル一覧として掲載しております。
△5 推奨条件外のケーブルをご使用の際は、弊社営業担当へご相談下さい。
結線方法及び組立方法は、技術指定書ATAD-E3164をご参照ください。

△5 ケーブル推奨条件

項目	△5 推奨条件
導体サイズ	AWG # 28-22
絶縁体外径	最大 φ 1.55 mm
編組シールド	錫めっき
シース外径	φ 6.3 -7.2 mm




HRS DRAWING FOR REFERENCE


2 本品は、10/100 Mbit/s、1/10 Gbit/s イーサネット通信向けコネクタであり
Aキー形状となります。エンコーダ等、その他の接続にご使用する場合は
Bキー形状をご使用下さい。

嵌合キー形状

Aキー



Bキー



2 10/100 Mbit/s、1/10 Gbit/s　イーサネット　端子配列

端子No.	信号	
	10/100 Mbit/s	1/10 Gbit/s
1	TX+	BI_DA+
2	TX-	BI_DA-
3	N.C	N.C
4	N.C	BI_DC+
5	N.C	BI_DC-
6	RX+	BI_DB+
7	RX-	BI_DB-
8	N.C	N.C
9	N.C	BI_DD+
10	N.C	BI_DD-

3 本品はプラグユニット以外はバラ梱包での納入となります。
また、シールドシェルは、根元部を曲げた状態での納入となります。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	ステンレス鋼				
2	ポリアミド樹脂	クロ、UL94V-0	7	ポリカーボネート樹脂	ダークグレー、UL94V-0
1	銅合金	接触部：パラジウムニッケルめっき 0.75 μm min ＋金めっき 0.05 μm min 結線部：金めっき 0.03 μm min 下地　：ニッケルめっき 2 μm min	6	ステンレス鋼	ニッケルめっき 0.2 μm min
			5	ステンレス鋼	ニッケルめっき 1μm min
			4	ポリアミド樹脂	クロ、UL94V-0

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△5	6	DIS-E-00006884	MT. YASUDA	KI. KAGOTANI	20210929

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	RI. TAKAYASU	20170411
CHECKED	KI. NAGANUMA	20170411
DESIGNED	TS. SAKAIZAWA	20170411
DRAWN	TS. SAKAIZAWA	20170411

DRAWING NO.	ADC-129431-01-00
PART NO.	IX40G-A-10S-CV(7.0)(01)
CODE NO.	CL0251-0022-0-01


△5 1/2

Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

3 シールドシェル　納入形態




3 製品構成




FOR REFERENCE
HRS DRAWING FOR

プラグユニット



嵌合状態図



HRS	DRAWING NO.	ADC-129431-01-00
	PART NO.	IX40G-A-10S-CV(7.0)(01)
	CODE NO.	CL0251-0022-0-01

5 2/2