Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| 適用規格 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 使用温度範囲 | -35℃ ～ +85℃(注1) | 保存温度範囲 | -10℃ ～ +60℃(注3) |
| | 使用湿度範囲 | 40% ～ 80%(注2) | 保存湿度範囲 △3 | 40% ～ 70%(注3) |
| | 電圧 | AC 150V | 適合コネクタ | DF14(*)-20P-1.25H(**) |
| | 電流 | 1 A | 適合圧着端子 | DF14-2628SCF(A)<br>DF14-3032SCF(A) |

## 性能

| | 項目 | 試験方法 | 規格 | QT | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 外観，構造及び仕上げ | 目視，寸法測定器にて測定する。 | 図面と合致していること。 | ○ | ○ |
| | 表示 | 目視にて確認する。 | | ○ | ○ |
| 電気的性能 | 絶縁抵抗 | DC 100 Vで測定する。 | 500 MΩ以上 | ○ | — |
| | 耐電圧 | AC 500 Vの電圧を１分間印加する。 | せん絡･絶縁破壊がないこと。 | ○ | — |
| 機械的性能 | 耐振性 | 周波数 10 ～ 55 Hz，片振幅 0.75 mm，<br>3 方向 各 2時間試験する。 | 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 | ○ | — |
| | 耐衝撃性 | 加速度 490 m/s$^2$，持続時間 11 ms，<br>正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。 | | ○ | — |
| 環境的性能 | 定常状態の耐湿性 | 温度 40±2℃，湿度 90 ～ 95 %中に<br>96 時間放置する。 | ①絶縁抵抗:500 MΩ以上<br>②破損，ひび，部品のゆるみがないこと。 | ○ | — |
| | 温度サイクル | 温度 -65 → ＋5～35 → +125 → ＋5～35 ℃<br>時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15 分<br>を 5 サイクル試験する。 | ①絶縁抵抗:500 MΩ以上<br>②破損，ひび，部品のゆるみがないこと。 | ○ | — |

△3 備考
(注１)通電による温度上昇を含む。
△3 (注２)結露のないこと。
△3 (注３)未使用品に対する長期保存状態に適用。
輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。

| | △の数 | 訂正記事 | 設計 | 検図 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| △3 | 3 | DIS-H-006946 | KY.SHIMAKURA | KI.AKIYAMA | 12.06.12 |

| | | |
|---|---|---|
| 承認 | KJ.KATAYOSE | 05.01.05 |
| 検図 | TY.OMA | 05.01.05 |
| 担当 | TS.KUMAZAWA | 05.01.05 |
| 製図 | TS.KUMAZAWA | 05.01.05 |

試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

| | | | |
|---|---|---|---|
| HRS | 製品規格表 | 図番 | SLC4-160527-00 |
| | | 製品名 | DF14-20S-1.25C |
| | ヒロセ電機株式会社 | 製品ｺｰﾄﾞ | CL538-0059-7-00 △3 1/1 |

技書規２３１－１