

Mar. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日																								
△					△																												
△					△																												
準規規格																																	
定 格	電 圧 (1)	~	AC V DC V		適合ケーブル	UL1007 AWG 26, 28																											
	電 流 (1)	~	A		使用温度範囲	- 30 ℃ ~ + 80 ℃																											
	電 力																																
	特 殊 性																																
性 能																																	
No.	項目名称	条 件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT																							
1	形状・材質・処理	*DCE - 17503 DC ~ 17515 及び準規規格に適合のこと。				-	-	-	○	○																							
2	表 示	同 上				-	-	-	○	○																							
3	絶 縁 抵 抗	DC	Vで測定し規格値以上のこと。				-	MΩ																									
4	接触抵抗	DC	Aで測定し規格値以下のこと。				-	mΩ																									
	接触抵抗	DC	Aで測定し規格値以下のこと。				-	mΩ																									
5	耐 電 圧	AC DC	Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			-	-	-																									
6	ローレベルサーキット	DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。					-	mΩ																									
7	ドライサージ性能	DC	μVで交互に極性を変えて導通があること。				-	-																									
8	挿 抜 力	DC	の銅製ピンにて規格値を満足すること。				-	gf																									
			規格値を満足すること。				-	kgf																									
9	耐 湿 性	温度	℃	湿度	%	時間	高湿時		-	MΩ	-																						
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。						乾燥後		-	MΩ	-																					
10	耐 振 性	周波数	~	Hz	全振幅	mm	加速度	G		-	-																						
11	耐 衝 撃 性	Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。					-	-		-																							
12	耐温度サイクル	~	℃	サイクル	合計	時間の試験			-	-																							
13	寿 命	DC	回の抜き挿しを行いNo.4項の条件で規格値以下。				-	mΩ		-																							
		DC	同 上				-	mΩ		-																							
14	耐 腐 食 性	% 時間の塩水噴霧試験後はなほだしい腐食のないこと。					-	-		-																							
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなほだしい腐食のないこと。					-	-		-																							
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなほだしい腐食のないこと。					-	-		-																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>※は極数を表わす。</p> <p>この規格表に指定する以外は準規規格に適合のこと。</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">製 図</td> <td style="width: 15%;">担 当</td> <td style="width: 15%;">検 図</td> <td style="width: 15%;">査 閲</td> <td style="width: 15%;">承 認</td> <td style="width: 15%;">出 図</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">製 品 規 格 表</td> <td style="text-align: center;">製 品 名</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">DF1-※A105</td> </tr> </table> </div> </div>										製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図							製 品 規 格 表					製 品 名						DF1-※A105
製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図																												
製 品 規 格 表					製 品 名																												
					DF1-※A105																												
旧 CL	CL		国 番	SLC4-162340-01	製 品 コード	CL541-																											
旧 図	SLC4-																																

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
 (2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別
 配布先

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.