

Sep. 1, 2020 Copyright 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

改訂														
準拠規格の番号および名称														
社内技術規格	HES													
日本工業規格	JIS													
官公庁規格														
防衛庁規格	NDS													
米軍規格	MIL													
その他の規格														
定 格														
電圧(海上レベル) (1)	1-12	AC 250V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~	AC V DC V	~	
電流 (1)	1-12	3 A	~	A	~	A	~	A	~	A	~	A	~	
公称インピーダンス	Ω (~ MC)			主な適合ケーブル										
特殊性	防水型 気密型 防滴型 耐火エン型													
性 能														
項 目	規 格 値										検 査(2)			
№	項 目 名 称	規 格 値					最小	最大	単位	Q T	FT	A T		
1	形状および寸法	17861 or DC 3 17861 および準拠規格に適合のこと					-	-	-	○		○		
2	材質および処理	同 上					-	-	-	○		○		
3	表示	同 上					-	-	-	○		○		
4	絶縁抵抗	DC 500 V で測定し規格値以上のこと					1000	-	MΩ	○				
5	接触抵抗	DC A で測定し電圧降下は規格値以下のこと							mV					
6	耐電圧 常圧時(海上レベル)	規格値を1分間印加して電圧破壊のないこと					650	-	AC.V DC.V	○				
	減圧時(mmHg)	同 上							AC.V DC.V					
7	差し込みおよび引抜き力 単位コンタクト	規格値を満足すること					40	400	gr					
	コネクタ組立品	同 上							kg					
8	耐湿性	温±2°C, 湿度90% 95% 時間 96% 時間で絶縁抵抗は規格値以上のこと					1000	-	MΩ	○				
9	耐振性	破損、割れおよび部品のゆるみがないこと							C/S (振巾)					
10	耐衝撃性	同 上							G 回					
11	耐温度サイクル	割れ、ヒビおよび各部に異状を生じないこと					-55	+65	°C	○				
12	コンタクト寿命	回の抜き挿しを行いNo.5項の条件にて規格値以下のこと							mV					
13	耐腐食性	20%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食がないこと							時間					
14	高周波性能													
15	ドライサーキット性能	交互に極性を変え導通あること							DC μV					
備考						許容差表	挿入公差	等公差値	許容差	出図月日				
						58.6.21 小間	58.6.21 小間	58.6.22 相馬	58.7.5 山本					
					品名	DF1-1ZS-2.5C		図番	ADC4 or DC 17861					
					製品規格表			整番	SLC-					
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと														
分類記号 CL547 - 0146 - 2														

承認
 署名
 AMO

注 (1) 表中の「 ~ 」はコンタクトNoを表す
 (2) Q T : 認定試験 FT : 定期検査 A T : 製品検査 ○ : 適用項目

ヒロセ電機株式会社 PCC 事業課